

UTPケーブル 国内在庫 スタート

PANDUIT™

パンドウイットの UTPケーブルで

色分け配線ができる！

在庫保有により
タイムリーな出荷体制
10色展開を実現



Cat6A UTPケーブル



●ケーブル重量：16.0kg　●リールサイズ：直径 40cm×高さ 24cm

部品番号	導体径	ケーブル径 (mm)	難燃性	ケーブル色	長さ (m)
PUC6AHD04BU-EG	23AWG	φ6.20	CM	青	305
PUC6AHD04WH-EG				白	
PUC6AHD04IG-EG				グレー	
PUC6AHD04RD-EG				赤	
PUC6AHD04GR-EG				緑	
PUC6AHD04YL-EG				黄	
PUC6AHD04OR-EG				オレンジ	
PUC6AHD04VL-EG				紫	
PUC6AHD04PB-EGN				パステルブルー	
PUC6AHD04BL-EG				黒	

※上記カラーバリエーションは在庫商品です。
　他のケーブル色をご希望の場合、お問い合わせください。

NetKey™ Cat6 UTPケーブル



●ケーブル重量：12.5kg　●箱サイズ：縦 41cm×横 26cm×高さ 38cm

部品番号	導体径	ケーブル径 (mm)	難燃性	ケーブル色	長さ (m)
NUV6C04BU-VE	24AWG	φ5.80	PVC	青	305
NUV6C04WH-VE				白	
NUV6C04IG-VE				グレー	
NUV6C04RD-VE				赤	
NUV6C04GR-VE				緑	
NUV6C04YL-VE				黄	
NUV6C04OR-VE				オレンジ	
NUV6C04VL-VE				紫	
NUV6C04PB-VEN				パステルブルー	
NUV6C04BL-VE				黒	

※上記カラーバリエーションは在庫商品です。
　他のケーブル色をご希望の場合、お問い合わせください。


PANDUIT™

パンドウイットのUTPケーブルで
色分け配線できる！

Cat6A UTP ケーブル関連製品


SP6X88LHD-C

	部品番号	適用導線径	適用ケーブル外径	補助工具
モジュラープラグ	SP6X88LHD-C	AWG23 単線	φ6.10～φ6.60mm	CSPT


FP6X88MTG

	部品番号	適用導線径	適用ケーブル外径	補助工具
かんたん成端 モジュラープラグ	FP6X88MTG	AWG22～26 単線および撚り線	φ5.08～φ8.38mm	EGPT EGJT-1


CJ6X88TGBU

	部品番号	明細	適用導線径	適用ケーブル外径
モジュラー ジャック	CJ6X88TG□□	シャッターなし	AWG22～26 単線および撚り線	φ5.08～ φ8.38mm
	CJH6X88TG□□	スプリングシャッター付き		

□□モジュラージャック色：IW（オフホワイト）・IG（ライトグレー）・EI（アイボリー）・BL（黒）・WH（白）・RD（赤）・OR（オレンジ）・YL（黄）・GR（緑）・BU（青）・VL（紫）



JOQ6H6A00

	部品番号	明細		ポート数
スプリング シャッター付き ローゼットキット	JOQ1H6A00	CJH6X88TGIW 組込済みキット ボックス色：白	1 個口ローゼット	1
	JOQ2H6A00		2 個口ローゼット	2
	JOQ3BH6A00		3 個口ローゼット	3
	JOQ4H6A00		4 個口ローゼット	4
	JOQ6H6A00		6 個口ローゼット	6

NetKey™ Cat6 UTP ケーブル関連製品


SP688E-C

	部品番号	適用導線径	適用ケーブル外径	補助工具
モジュラープラグ	SP688E-C	AWG23～24 の 単線および撚り線	φ5.72～φ6.35mm	CSPT


FP6X88MTG

	部品番号	適用導線径	適用ケーブル外径	補助工具
かんたん成端 モジュラープラグ	FP6X88MTG	AWG22～26 単線および撚り線	φ5.08～φ8.38mm	EGPT EGJT-1


CJ688TGBU

	部品番号	明細	適用導線径	適用ケーブル外径
モジュラー ジャック	CJ688TG□□	シャッターなし	AWG22～26 単線および撚り線	φ5.08～ φ8.38mm
	CJH688TG□□	スプリングシャッター付き		

□□モジュラージャック色：IW（オフホワイト）・IG（ライトグレー）・EI（アイボリー）・BL（黒）・WH（白）・RD（赤）・OR（オレンジ）・YL（黄）・GR（緑）・BU（青）・VL（紫）


JOQ6H600

	部品番号	明細		ポート数
スプリング シャッター付き ローゼットキット	JOQ1H600	CJH688TGIW 組込済みキット ボックス色：白	1 個口ローゼット	1
	JOQ2H600		2 個口ローゼット	2
	JOQ3BH600		3 個口ローゼット	3
	JOQ4H600		4 個口ローゼット	4
	JOQ6H600		6 個口ローゼット	6

パンドウイットコーポレーション日本支社

〒108-0075
東京都港区港南 2-13-31　品川 NSS ビル
jpn-toiawase@panduit.com

2025/9

www.panduit.co.jp